

**PROCEDURA APERTA, IN FORMA CENTRALIZZATA,
SUDDIVISA IN TRE LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
TERRITORIALE E OSPEDALIERA DI AUSILI PER
INCONTINENZA AD ASSORBENZA, A MINOR IMPATTO
AMBIENTALE, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE UMBRIA**

**ALLEGATO B ELENCO LOTTI, CARATTERISTICHE MINIME E
CAMPIONATURA**

Macro tipologia	Descrizione ausilio	Formato	Requisiti funzionali minimi	Codice Iso	Campionatura
Macro tipologia	Descrizione ausilio	Formato	Requisiti funzionali minimi	Codice Iso	Campionatura
Pannolone rettangolare per adulti	Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio, ad elevata flessibilità, con rivestimento esterno impermeabile, con rivestimento interno morbido ed ipoallergenico, con materiale assorbente costituito da polimeri o fibre superassorbenti (in genere, indicato per assistiti con moderate perdita di urina)	Formato unico c/barriera	Requisiti funzionali: ☐ Velocità di assorbimento ≥ 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) ☐ Rilascio di umidità ≤ 2 gr. (metodica n. 002NMC93) ☐ Assorbimento specifico ≥ 7 g/g (metodica n. 003NMC93)	09.30.04.060	
Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio (prescrivibile ad assistiti di età maggiore di due anni)	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici; morbido; atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifurioscisa a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino o "pad") in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti (super-absorbent polymers).	Formato per assistiti di peso inferiore a 2,5 Kg (prematuri)		-	
		Formato per assistiti di peso da 3 a 6 kg circa		-	Lotto 3: 2 confezioni
		Formato per assistiti di peso da 7 a 14 kg circa		09.30.12.042	Lotto 3: 2 confezioni
		Formato per assistiti di peso da 15 a 22 kg circa		09.30.12.045	Lotto 3: 2 confezioni
		Formato per assistiti di peso da 16 a 30 kg circa		-	
Assorbente senza sistema integrato di fissaggio	Assorbente senza sistema integrato di fissaggio (sagomato, aderente e di facile vestibilità) con rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino (o "pad") in polimeri poliolefinici e materiale assorbente costituito da polimeri o fibre superassorbenti (superabsorbent polymers), è preferibile la presenza di barriere anti-furioscisa	Extra grande	Requisiti funzionali: ☐ Velocità di assorbimento ≥ 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) ☐ Rilascio di umidità ≤ 1 gr. (metodica n. 002NMC93) ☐ Assorbimento specifico ≥ 7 g/g (metodica n. 003NMC93)	R 09.30.18.048	
		Grande		09.30.18.048	
		Medio		09.30.18.051	
		Piccolo		09.30.18.054	
Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - <i>Pannolino per uomo a conformazione fisiologica con adesivo o altri sistemi di fissaggio (incontinenza leggera uomo)</i>	Assorbente senza sistema integrato di fissaggio (sagomato, aderente e di facile vestibilità) con rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino (o "pad") in polimeri poliolefinici e materiale assorbente costituito da polimeri o fibre superassorbenti (superabsorbent polymers), è preferibile la presenza di barriere anti-furioscisa	-		09.30.18.057	
Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - <i>Pannolino per incontinenza leggera LADV</i>	Ausilio assorbente sagomato, con lunghezza totale del prodotto compresa tra 230 e 500 mm, con barriera ai liquidi, adatto alla conformazione anatomica con sistema adesivo per il fissaggio alla biancheria intima. L'ausilio assorbente è composto da: un telino ipoallergenico a contatto con la pelle; un materassino assorbente (pad) con fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri o fibre	Super			
		Extra		R 09.30.18.054	

Macro tipologia	Descrizione ausilio	Formato	Requisiti funzionali minimi	Codice Iso	Campionatura
<u>per incontinenza leggera LADY</u>	superassorbenti (super-absorbent polymer), con o senza uno strato superiore centrale ad assorbimento rapido; un rivestimento esterno impermeabile ai liquidi, con o senza accoppiamento con tessuto nontessuto	Normal			
Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici, morbido, atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifluoruscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti (super-absorbent polymers), la parte assorbente dell'ausilio può essere trattata o non trattata con sostanze ad azione deodorante	Formato Extra grande (per assistiti con circonferenza di vita superiore a 150 cm)	Requisiti funzionali: ☐ Velocità di assorbimento ≥ 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) ☐ Rilascio di umidità ≤ 1 gr. (metodica n. 002NMC93) ☐ Assorbimento specifico ≥ 7 g/g (metodica n. 003NMC93)	R 09.30.21.003	Lotto 2: 2 confezioni
		Formato grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)		09.30.21.003	Lotto 2: 2 confezioni
		Formato medio (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm)		09.30.21.006	Lotto 2: 2 confezioni
		Formato piccolo (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 50 a 80 cm)		09.30.21.009	Lotto 2: 2 confezioni
Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio (ad adesivi riposizionabili, ad etichette meccaniche, a pannelli elastici); rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici, morbido, atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifluoruscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti (super-absorbent polymers), con corpo centrale assorbente (materassino) caratterizzato dalla presenza di una maggiore quantità di polimeri superassorbenti o da un diverso rapporto o disposizione degli stessi allo scopo di realizzare una più elevata capacità di assorbimento, la parte assorbente dell'ausilio può essere trattata o non trattata con sostanze ad azione deodorante.	Formato Extra grande (per assistiti con circonferenza di vita superiore a 150 cm)	Requisiti funzionali: ☐ Velocità di assorbimento ≥ 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) ☐ Rilascio di umidità ≤ 1 gr. (metodica n. 002NMC93) ☐ Assorbimento specifico ≥ 7 g/g (metodica n. 003NMC93)	R 09.30.21.012	Lotto 2: 2 confezioni
		Formato grande (per assistiti con circonferenza di vita superiore a 110 cm)		09.30.21.012	Lotto 2: 2 confezioni
		Formato medio (per assistiti con circonferenza di vita da 70 a 110 cm circa)		09.30.21.015	Lotto 2: 2 confezioni
		Formato piccolo (per assistiti con circonferenza di vita da 50 a 80 cm circa)		09.30.21.018	
Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio a cintura	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio a cintura; rivestimento esterno impermeabile almeno nella porzione sottostante il materassino assorbente in polimeri poliolefinici, morbido, atossico; rivestimento interno in TNT o film microforati laminati, resistente e ipoallergenico; presenza di barriere antifluoruscita a varia conformazione; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri o fibre superassorbenti (super-absorbent polymers), la parte assorbente dell'ausilio può essere trattata o non trattata con sostanze ad azione deodorante	Formato grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Requisiti funzionali: ☐ Velocità di assorbimento ≥ 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) ☐ Rilascio di umidità ≤ 1 gr. (metodica n. 002NMC93) ☐ Assorbimento specifico ≥ 7 g/g (metodica n. 003NMC93)	09.30.21.003	
		Formato piccolo (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 50 a 80 cm)		09.30.21.009	

Macro tipologia	Descrizione ausilio	Formato	Requisiti funzionali minimi	Codice Iso	Campionatura
Mutanda pannolone tipo pull-on	Mutanda pannolone (tipo pull-on), completamente indossabile, avvolgente l'addome, rivestimento esterno impermeabile, rivestimento interno morbido e ipoallogenico, presenza di barriere antifluoriuscita a varia conformazione; il materiale assorbente è costituito da polimeri e fibre superassorbenti ad elevata capacità di tenuta ai liquidi, con saldature laterali facili da aprire al momento del cambio.	Formato grande		09.30.24.063	
		Formato medio		09.30.24.063	
		Formato piccolo		09.30.24.063	
Mutanda pannolone tipo pull-on con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti	Mutanda pannolone (tipo pull-on), completamente indossabile, avvolgente l'addome, rivestimento esterno impermeabile, rivestimento interno morbido e ipoallogenico, presenza di barriere antifluoriuscita a varia conformazione; il materiale assorbente è costituito da polimeri e fibre superassorbenti ad elevata capacità di tenuta ai liquidi, con saldature laterali facili da aprire al momento del cambi e caratterizzato dalla presenza di una maggiore quantità di polimeri superassorbenti o da un diverso rapporto o disposizione degli stessi allo scopo di realizzare una più elevata capacità di assorbimento, la parte assorbente dell'ausilio può essere trattata o non trattata con sostanze ad azione deodorante.	Formato Grande		R. 09.30.24.063	
Mutanda di fissaggio, elasticizzata, riutilizzabile, priva di lattice	Mutanda di fissaggio, elasticizzata, riutilizzabile, priva di lattice	Formato Extra extra grande (XXL), per soggetti di taglia molto molto grande		R. 09.30.39.003	
		Formato Extra grande (XL), per soggetti di taglia molto grande		09.30.39.003	
		Formato grande (L), per soggetti di taglia grande		09.30.39.006	
		Formato medio (M), per soggetti di taglia media		09.30.39.009	
		Formato piccolo (S), per soggetti di taglia piccola		09.30.39.012	
Traversa salvamaterasso rimboccabile, formato cm 80 x 180, con superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale		Formato 80 X 180 cm	Superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale (Prova laboratorio Ssccp MI 03)	09.30.42.003	

Macro tipologia	Descrizione ausilio	Formato	Requisiti funzionali minimi	Codice Iso	Campionatura
Traversa salvamaterasso non rimboccabile, formato cm 60 x 90, con superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale	Ausilio assorbente non indossabile composto da un supporto di materiale impermeabile e da un tampone (o materassino) assorbente disposto nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino ipoallergenico in Tnt (o diverso materiale) sul lato rivolto all'utilizzatore.	Formato 60 X 90 cm	Superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale (Prova laboratorio Ssccp MI 03)	09.30.42.006	
Traversa salvamaterasso non rimboccabile, formato cm 40 x 60		Formato 40 X 60 cm		R. 09.30.42.006	